

INCUBATOR DISRUPTIVE PSI 56 220 V



INCUBATEUR SEC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
230 V - 50/60 Hz
Consommation électrique maximum
80 W/h

DIMENSIONS
59 cm x 35 cm x 40 cm
POIDS
19.2 Kg



One-piece double wall



Made of antistatic material



Stainless Steel



Programmable natural cooling system



Proportional-Integral-Derivative Control



Programmable automatic natural turning system

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité: 56 œufs (de taille moyenne).
Fabriquée en polyester utilisant le DWOP system (Paroi Double Chambrée).
Porte en méthacrylate totalement transparent et 2 chambres d'air.
Plateau en inox traite.
Éclairage par LED avec arrêt automatique.

SYSTÈME DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Electronic PID contrôle avec affichage LED de l'humidité et du contrôle de la température.
32 caractères écran LCD avec éclairage LED et sélection du langue.
Programmation de l'humidité décimale de 10 % RH à 70 % RH.
Programmation de la température décimale va de 20,0 °C à 45,0 °C (option de lecture en Fahrenheit).
Système de ventilation électronique avec vitesse variable.
Système de chauffage radiant (RHT System: Radial Heat Technology).
Système de refroidissement périodique contrôlé NCDP-Cool avec fonctions programmables:
Intervalles de refroidissement de 1 à 24 h / Intervalles du choix du refroidissement de -0,2 à -10 °C / Intervalles de la durée du refroidissement de 1 à 59 minutes.
Système exclusif High Airflow: réduction supplémentaire de l'humidité grâce à l'hyperventilation.

SYSTÈME DE RETOURNEMENT

NATAP System: Système automatique programmable de retournement des œufs.
Rotation sur le fond en acier inoxydable. Pousser les tiges de séparation d'œufs afin de régler leur hauteur.
Sélection de retournement fixe et aléatoire. / Intervalles d'arrêt programmables. / Intervalles de retournement de 5 minutes à 24 heures.

OPTIONS

Système d'alerte par téléphone / Thermomètre de calibration.

CONFORMITÉ AUX DIRECTIVES ET AUX NORMES

L'incubateur est conforme aux dispositions des directives:
Machinery Directive 98/37 / CEE / Low voltage 73/23 / CEE / Electromagnetic compatibility 89/336 / CEE
Ils se conforment également aux dispositions des normes harmonisées:
UNE-EN 292-1:1993 / UNE-EN 292-2:1993 / UNE-EN 294:1993 / UNE-EN 418:1992 / UNE-EN 614-1:1995 / UNE-EN 61310:1996 / UNE-EN 50081:1994 / UNE-EN 60320-1:2003 / UNE-EN 60898:1992 / UNE-EN 55014-1:2002 / UNE-EN 842:1997 / UNE-EN 953:1998 / UNE-EN 1050:1997 / UNE-EN 60335-1:2002 / UNE-EN 60204:1999 / UNE-EN 20324:1993 / UNE-EN 50082:1998 / UNE-EN 20324:2000